

AKR 02 AYIRICI KONTROL RÖLESİ



AKR 02 rölesi adında anlaşılabileceği gibi OG hücrelerde ayırıcıyı kontrol etmek için kullanılır.Cihazın üzerinde üç adet led bulunur.Bunlar; ayırıcı açık,ayırıcı kapalı ve hücre aydınlatma ledleridir. Cihazın üzerinden ayırıcı pozisyonu görülebilir.Cihazın arkasına ayırıcı pozisyon bilgileri girilmelidir.Pozisyon bilgileri gelmediği durumlarda ayırıcı açık ve ayırıcı kapalı ledleri aynı anda flaş yapar.

Hücre aydınlatma butonuna basılarak hücre iç aydınlatma lambası yanar.Lambanı açık kalmasının durumuna karşı tedbir alınmıştır.Hücre aydınlatma butonuna bastıktan 30 sn sonra hücre lambası sönecektir.Lambanın daha uzun yanması isteniyorsa hücre aydınlatma butonuna bir kaç defa basılması gereklidir.Her basma süreyi 30 sn uzatacaktır.Üç defa basarsanız lambanın sönme süresi 90 sn olacaktır.

Teknik Özellikler:

Çalışma gerilimi : 24VDC,48 VDC,110 VDC

Gerilim değişimi : 0.8-1.2 Un

Çıkış kontak sayısı : 3 (ayırıcı aç+ayırıcı kapa+lamba yardımcı rölesi.)

Çıkış kontak akımı : 110 VDC 3 A. 24 VDC.: 5 A. AC(cosø'i 1 iken)

Çalışma sıcaklığı : -5 , +55 °C

Kutu boyutları : 96x96